

# MANUAL DE USUARIO GH-2540G RYTHM AUDÍFONO DIADEMA CON MICRÓFONO



GH-2540G

**RYTHM**  
HEADSET WITH MICROPHONE  
AUDÍFONO DIADEMA CON MICRÓFONO

## MANUAL DE USUARIO USER'S MANUAL



**Entrada  
Jack 3.5 mm**  
Input 3.5 mm Jack



**Longitud del Cable 1.2 m**  
Cable Length 1.2 m



**Frecuencia de Audífono  
20Hz~20 000 Hz**  
Headphone Frequency: 20Hz~20 000 Hz



GH-2540G

**RYTHM**

HEADSET WITH MICROPHONE  
AUDÍFONO DIADEMA CON MICRÓFONO

### ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

|   |  |
|---|--|
| <b>Conectividad / Connectivity</b>  | <b>Cableado / Wired</b>  |
| <b>Longitud del cable / Cable length</b>  | 1.2m   |
| <b>Conector de 3.5 mm / 3.5 mm connector</b>                                      | <b>Si / Yes</b>  |
| <b>2x conectores de 3.5 mm / 2x 3.5 mm connectors</b>                             | <b>Si / Yes</b>  |
| <b>Tipo de audífono / Headphone type</b>  | Binaural   |
| <b>Color del producto / Product color</b>   | <b>Gris / Gray</b>   |
| <b>Altura / Height</b>  | 172 mm   |
| <b>Peso / Weight</b>  | 150 g  |
| <b>Anchura / Width</b>  | 80 mm  |
| <b>Compatible con<br/>Compatible with</b>   | <b>Consola de juegos + PC / Gaming<br/>Game console + PC/Gaming</b>              |
| <b>Frecuencia de micrófono / Microphone frequency</b>                             | 100 - 10 000 Hz  |
| <b>Tipo de micrófono / Microphone type</b>  | Unidireccional / Cardioid  |
| <b>Tipo de transductor / Transducer type</b>                                      | <b>Condensador eléctrico / Electric condensator</b>                              |
| <b>Micrófono extraíble / Removable microphone</b>                                 | <b>Si / Yes</b>  |
| <b>Tipo de audífono / Headphone type</b>  | <b>Sobre oreja / Over ear</b>  |
| <b>Sistema acústico / Acoustic system</b>   | <b>Cerrado / Closed</b>  |
| <b>Frecuencia de audífono / Headphone frequency</b>                               | 20-20 000 Hz   |
| <b>Tamaño de la unidad del conductor / Driver unit size</b>                       | Φ40mm  |
| <b>Sensibilidad de los auriculares / Headphone sensibility</b>                    | 107 dB   |
| <b>Resistencia / Resistance</b>   | 32 Ω   |
| <b>Sistema de montaje / Mount system</b>  | <b>Audífono / Headphone</b>  |
| <b>Sistema operativo Windows soportado<br/>Windows operating system supported</b> | <b>Windows 7, Windows 8 y Windows 10<br/>Windows 7, Windows 8 and Windows 10</b> |
| <b>Tamaño de embalaje / Packing size</b>  | 105 mm x 110 mm x 172 mm   |
| <b>Peso del embalaje / Packing weight</b>   | 1kg  |

### Uso/Usage

(1) Por favor no desmonte ni cambie ningún componente.  
(1) Please do not take apart or exchange any component

(2) No coloque el producto en agua ni en ningún otro líquido, ya que este producto no es impermeable.  
(2) Please do not place the product in water or any other liquids, since this product is not water-proof.

(3) Desconecte el producto y la computadora si algún líquido lo salpica, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica si continúa usándolo de esta manera.  
(3) Please disconnect the product and the computer if any liquid splashes into it, since this may cause a fire or an electric shock if you continue to use it this way.

(4) Asegúrese de que sus manos estén secas al instalar o desarmar el producto para evitar una descarga eléctrica.  
(4) Please make sure that your hands are dry when installing or taking apart the product in order to avoid getting an electric shock.

(5) No exponga el producto cerca de fuentes de calor o fuego.  
(5) Please do not expose the product near any heat source or fire.

(6) No coloque el producto cerca de ningún campo magnético, ya que esto puede causar disfunciones en el producto.  
(6) Please do not place the product near any magnetic field, since this may cause dysfunctions on the product.

### Instrucciones de Operación/Operation Instructions

(1) Conecte el puerto USB y la entrada jack de 3.5 mm a sus audífonos y a su equipo correctamente.  
(1) Connect the USB port and 3.5 mm jack to the Headset and to your equipment correctly.

(2) Compruebe si el equipo puede reconocer los audífonos.  
(2) Check whether the equipment can recognize the Headset.

(3) No utilice sus Audífonos en un ambiente extremo.  
(3) Do not use the Headset in an extreme environment.

### Ocurrencias Anormales/Abnormal Occurrences

Soluciones a las Condiciones en las que los audífonos no pueden ser reconocidos, sin funciones o disfunciones.  
- Compruebe si el puerto USB y la entrada de 3.5 mm de su equipo y los audífonos están dañados.  
- Compruebe si la configuración de su computadora es correcta; Desconecte, vuelva a insertar y reinicie su equipo.

Si las sugerencias mencionadas anteriormente no solucionan su problema, comuníquese con su distribuidor local.  
Solutions to the Conditions in which the device cannot be recognized, with no functions or dysfunctions.  
- Check whether both the USB port and 3.5 mm jack of your equipment and Headset are damaged.  
- Check whether your computer settings are correct; disconnect, reinsert and restart your equipment.  
If the suggestions mentioned above won't solve your problem, please contact your local dealer.



## PÓLIZA DE GARANTÍA

GH-2540G

Qian S.A. de C.V., garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el período de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian S.A. de C.V. garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por Qian S.A. de C.V., a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana, Estados Unidos y la Unión Europea.

2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.

3. Qian S.A. de C.V. podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.

5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de Qian S.A. de C.V. o en su Centro de Servicio Autorizado.

6. Qian S.A. de C.V. cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

### Exclusiones

Qian S.A. de C.V. no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Qian S.A. de C.V.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en [www.getttech.com](http://www.getttech.com) o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado Qian S.A. de C.V.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>MÉXICO</b><br>Centro de Servicio Autorizado para<br>Garantía Qian S.A. de C.V.<br>Calle: José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua<br>Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México.<br>C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404             | <b>ESPAÑA</b><br>Centro de Servicio Autorizado para<br>Garantía GRUPO VADETO<br>CL Manuel Tovar Nº 16, 28034 Madrid<br>Tel. +34 911.630.942             | <b>USA</b><br>Centro de Servicio Autorizado para<br>Garantía GRUPO VADETO<br>10065 Via de la Amistad A2, San Diego,<br>CA 92154 Tel. +1 619.271.0384                |
| Centro de Servicio Autorizado para Componentes,<br>Consumibles y Accesorios Qian S.A. de C.V.<br>Calle: José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua<br>Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México.<br>C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404 | Centro de Servicio Autorizado para Componentes,<br>Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO<br>CL Manuel Tovar Nº 16, 28034 Madrid<br>Tel. +34 911.630.942 | Centro de Servicio Autorizado para Componentes,<br>Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO<br>10065 Via de la Amistad A2, San Diego,<br>CA 92154 Tel. +1 619.271.0384 |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Producto:        |                        |
| Fecha de Compra: |                        |
| Modelo:          |                        |
| Marca: Getttech  | Sello del Distribuidor |

## WARRANTY POLICY

GH-2540G

Qian S.A. de C.V. will warranty this product in all its components and workmanship for the period of 12 months, counting from the date of purchase against any defects in manufacture and functionality of the product, during normal and domestic use.

Qian S.A. de C.V. guarantees the buyer the absence of any manufacturing and operation anomalies, including parts, components or materials of the product.

1. This policy covers only products marketed by Qian S.A. de C.V., through its authorized distributors within the Mexican Republic, the United States and the European Union.

2. This warranty must be presented with the defective product in order to be valid, completely filled out and stamped by the distributor that made the sale, invoice or receipt, or proof of purchase in the place where it was bought or the National Service Center.

3. Qian S.A. de C.V. may use new, refurbished or used parts that are in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer, as long as the warranty period specified in this policy has not been completed.

4. If the product is not repairable, it will be exchanged for a similar product or with superior characteristics.

5. The time for repair will not exceed 30 natural days from the date the product was received by Qian S.A. de C.V. or its Authorized Service Center.

6. Qian S.A. de C.V. will cover shipping costs required for presentation of the product within the network of our Authorized Service Centers.

### Exclusions

Qian S.A. de C.V. will not validate this warranty policy in the following cases:

- When the product has not been used under normal conditions.
- When the product has not been operated according to the instructions that were included.
- When the product has been altered or repaired by any unauthorized Qian S.A. de C.V. personnel.

Visit [www.getttech.com](http://www.getttech.com) for warranty purposes, as well as purchase of components, consumable parts and accessories or contact any Qian S.A. de C.V. Authorized Service Center.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>MÉXICO</b><br>Qian S.A. de C.V. Authorized Service Center Warranty<br>Calle: José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua<br>Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México.<br>C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404                      | <b>SPAIN</b><br>GRUPO VADETO Authorized Service Center Warranty<br>CL Manuel Tovar Nº 16, 28034 Madrid<br>Tel. +34 911.630.942                       | <b>USA</b><br>GRUPO VADETO Authorized Service Center Warranty<br>10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154<br>Tel. +1 619.271.0384                         |
| Authorized Service Center for Components,<br>Consumables and Accessories Qian S.A. de C.V.<br>Calle: José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua<br>Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México.<br>C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404 | Authorized Service Center for Components,<br>Consumables and Accessories GRUPO VADETO<br>CL Manuel Tovar Nº 16, 28034 Madrid<br>Tel. +34 911.630.942 | Authorized Service Center for Components,<br>Consumables and Accessories GRUPO VADETO<br>10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154<br>Tel. +1 619.271.0384 |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Product:          |                  |
| Date of Purchase: |                  |
| Model:            |                  |
| Brand: Getttech   | Distributor Seal |